



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Lámparas de descarga compactas de doble terminal

### Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

#### Información general

Base del casquillo	X830R
Posición de funcionamiento	P15 [Paralelo +/-15D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	5.000 hora(s)

#### Datos técnicos de la luz

Código de color	956 [CCT of 5600K]
Designación de color	Luz natural
Coordenada X de cromacidad (Nom)	330
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	366
Temperatura de color correlacionada (nom.)	5600 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Longitud de arco O (nom.)	25 mm

#### Operativos y eléctricos

Consumo de energía	2.100 W
--------------------	---------

Voltaje (nom.)	205 V
----------------	-------

#### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

#### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	TD40
Peso neto (pieza)	90,000 g

#### Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	215 mg
Consumo energético kWh/1000 h	2.305 kWh
Marca CE	Sí

#### Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
-------------------------------	------------------------------------------

# MASTER MHN-SA

Nombre completo del producto	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Full EOC	871829124183600
Código de pedido	24183600
Código 12NC	928195105129
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8718291548423
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1	
Embalaje con código EAN/UPC	8718291241836

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

## Vida útil



LDLE\_MHN-SA\_0006-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW  
HO UNP/1

