



# **MASTER MHN-SA**

# MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

#### Mises en garde et sécurité

- · À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- $\boldsymbol{\cdot}$  Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

#### Données du produit

Informations générales						
Culot	X830R					
Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]					
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) 5 000 h						
Données techniques de l'éclairage						
Code couleur	956 [CCT of 5600K]					
Désignation de la couleur	Lumière naturelle					
Coordonnée chromatique X	330					
Coordonnée chromatique Y	366					
Température de couleur corrélée (nom.	) 5600 K					
Efficacité lumineuse (nominale)	108 lm/W					
Indice de rendu de couleur (IRC)	81					
Longueur d'arc O (nom.)	25 mm					
Fonctionnement et électricité						
Consommation électrique	2 100 W					


Tension (nom.)	205 V				
Commandes et gradation					
Variation de l'intensité lumineuse	Non				
Mécanique et boîtier					
Finition ampoule	Transparent				
Forme de la lampe	TD40				
Poids net (pièce)	90,000 g				
Approbation et application					
Taux de mercure (Hg) (nom.)	215 mg				
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2305 kWh				
Données du produit					
Nom du produit de la commande	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO				
	UNP/1				

# **MASTER MHN-SA**

Nom de produit complet	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO
	UNP/1
Code EOC	871829124183600
Code de commande	24183600
Code 12NC	928195105129
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8718291548423
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291241836

#### Schéma dimensionnel




Product	D (max)	0	х	Α	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
HO UNP/1					


## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

### Durée de vie





LDLE\_MHN-SA\_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

# **MASTER MHN-SA**



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.