



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER-MHN-SE ist die kompakte Lösung für natürlich wirkendes Kunstlicht in Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	GX22	Systemleistung	2.100,0 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Spannung (Nom)	210 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3.000 Stunde(n)	Lichtregelung und Dimmen	
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Nein
Farbcode	956 [CCT of 5600K]	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Tageslicht	Kolbenausführung	Klar
Farbkoordinate X (Nom)	334	Kolbenform	TD40
Farbkoordinate Y (nom.)	366	Nettogewicht (Stück)	0,152 kg
Ähnlichste Farbtemperatur	5600 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	215 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	84	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2.310 kWh
Bogenlänge O (Nom)	25 mm		

MASTER MHN-SE

CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Gesamt-Produktcode	872790092877800


Bestellcode	8718291548461
Material-Nr. (12NC)	928196905130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548461
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900928778

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

Lebensdauer



LDLE_MHN-SE_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V
HO UNP

