



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Lampe iodures métalliques monoculot à hautes performances

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales

Culot	GX22
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	3 000 h

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	956 [CCT of 5600K]
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	334
Coordonnée chromatique Y	366
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Efficacité lumineuse (nominale)	108 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	84
Longueur d'arc O (nom.)	25 mm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	2 100,0 W
-------------------------	-----------

Tension (nom.)	210 V
----------------	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40
Poids net (pièce)	0,152 kg

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	215 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2310 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
-------------------------------	--

MASTER MHN-SE

Nom de produit complet	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Code EOC	872790092877800
Code de commande	92877800
Code 12NC	928196905130
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8718291548461
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900928778

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Durée de vie



LDLE_MHN-SE_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

