



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 17 RA 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	-		85
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Bogenlänge O (Nom)	1,0 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.500 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Systemleistung	350,0 W
Farbcode	2	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	15.250 lm	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	307	Produktdaten	
Farbkoordinate Y (nom.)	316	Bestell-Produktname	MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7000 K		

MSD Platinum (Touring/Stage)

Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD Platinum 17 RA 1CT/8
Gesamt-Produktcode	871829176779400
Bestellcode	76779400
Material-Nr. (12NC)	928197305314
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,120 kg


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291767794
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718291767800

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 17 RA 1CT/8

