



Spot LED CorePro MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 2700 K, 215 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LEDspot
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	215 lm
Intensité lumineuse (nom.)	470 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	79,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	215 lm

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
---	-----

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,7 W
Courant lampe (nom.)	29 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

Spot LED CorePro MV

Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,045 kg

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387359
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application

Technologie sans fil	Non applicable
----------------------	----------------


Données du produit	
Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Nom de produit complet	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Code EOC	871869675209800
Code de commande	8718696752098
Code 12NC	929001217532
Code de commande local	DSCL25W82736D
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696752098
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696752104

Schéma dimensionnel




Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Spot LED CorePro MV

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

