



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	255 lm
Intensità luminosa (Nom)	545 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	255 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	32 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16


CorePro LEDspot MV

Peso netto (Pezzo)	0,036 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	391855
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Disegno tecnico




Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Full EOC	871869675253100
Descrizione codice locale	CLAGU103582736
Codice d'ordine	75253100
Codice materiale (12NC)	929001217862
Codice locale	CLAGU103582736
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696752531
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696752548


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

