



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E27	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Período de garantía	2 años	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	2 W
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	25 W
Flujo luminoso	250 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0,4
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6		

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	30 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	387364
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Full EOC	871951434776200
Código de pedido	34776200
Código 12NC	929001238792
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347762
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347779

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

