



CorePro GLass LED-Lampen



CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Diese LED-**Glühlampen** im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen **Glühlampen** mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-**Glühlampen** sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen **Glühlampen**. CorePro Glass LED-**Glühlampen** aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	30.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	104,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C

CorePro GLass LED-Lampen

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,030 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387365
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Gesamt-Produktcode	871951436130000
Bestellcode	36130000
Material-Nr. (12NC)	929001242992
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514361300
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514361317

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G


CorePro GLass LED-Lampen

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

