



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

CorePro, LED, P45, Non, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales		Flux lumineux	
Culot	E27	250 lm	
Durée de vie nominale	15.000 h	Désignation de la couleur	
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Blanc chaud (WW)	
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	
Référence de mesure de flux	Sphere	2700 K	
Garantie	2 ans	Efficacité lumineuse (nominale)	
Données techniques de l'éclairage		113,00 lm/W	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Cohérence des couleurs	
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	<6	
Fonctionnement et électricité		Indice de rendu de couleur (IRC)	
		80	
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
		70 %	
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
		RG1	
		Fréquence linéaire	
		50 to 60 Hz	

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,2 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	36 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,014 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387385

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Code EOC	871951434683300
Code de commande	8719514346833
Code 12NC	929001345692
Code de commande local	34683300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346833
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346840


Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Durée de vie



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

