



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27		80
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Consumo energetico	4,3 W
Flusso luminoso	470 lm	Corrente lampada (Nom)	35 mA
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Potenza equivalente	40 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Uniformità del colore	<6	Fattore di potenza (frazione)	0,5

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387386
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Full EOC	871951434722900
Descrizione codice locale	INCALUS40G2
Codice d'ordine	34722900
Codice materiale (12NC)	929001345792
Codice locale	INCALUS40G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347229
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347236



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

