



MASTER LEDspot ExpertColor MV



MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

MASTER LEDspot ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, con MASTER LEDspot ExpertColor puoi sfruttare l'intera famiglia ExpertColor, che include anche le lampade LEDspot MR16, LEDspot AR111 e LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor offre incredibili risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità della luce e la durata, consentendo ai proprietari di edifici residenziali e uffici di ottenere un ritorno sull'investimento in breve tempo.


Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	71,00 lm/W
Durata nominale	40.000 ore	Uniformità del colore	<3
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Indice di resa cromatica (CRI)	97
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	280 lm
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	25 °	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	280 lm	Consumo energetico	3,9 W
Intensità luminosa (Nom)	750 cd	Corrente lampada (Nom)	22 mA
Designazione colore	Bianco (WH)	Potenza equivalente	35 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,054 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	391828
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

Disegno tecnico




Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Nome completo prodotto	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Full EOC	871869670751700
Descrizione codice locale	MLGU103593025X
Codice d'ordine	70751700
Codice materiale (12NC)	929001346502
Codice locale	MLGU103593025X
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696707517
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696707524


Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot ExpertColor MV


Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Durata



40K LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

