



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

CorePro, LED, A60, Non, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux	
Culot	E27	806 lm	
Durée de vie nominale	15.000 h	Désignation de la couleur	
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Blanc chaud (WW)	
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	
Référence de mesure de flux	Sphere	2700 K	
Garantie	2 ans	Efficacité lumineuse (nominale)	
Données techniques de l'éclairage		115 lm/W	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Cohérence des couleurs	
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	<6	
Fonctionnement et électricité		Indice de rendu de couleur (IRC)	
		80	
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
		70 %	
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
		RG1	
		Fréquence linéaire	
		50 to 60 Hz	

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825155

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Code EOC	871951438003500
Code de commande	8719514380035
Code 12NC	929001387362
Code de commande local	38003500
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514380035
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514380042


Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW
A60 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

