



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.


Données du produit

Informations générales			
Culot	E27	Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Durée de vie nominale	15.000 h	Flux lumineux	806 lm
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Type de lampe	LEDbulb	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Garantie	2 ans	Cohérence des couleurs	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	827 [CCT of 2700K]		

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G93
Poids net (pièce)	0,070 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Schéma dimensionnel




Numéro d'enregistrement EPREL	1825195
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Code EOC	871951434677200
Code de commande	8719514346772
Code 12NC	929001387992
Code de commande local	34677200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346772
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346789


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

