



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Attacco	G5			
Durata nominale	60.000 ore			
Ciclo di commutazione on/off	50.000			
Lighting Technology	LED			
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere			
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica		
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	30K to 100K Hz	
Angolo del fascio (Nom)	200 °	Frequenza di ingresso	Da 30 K a 100 K Hz	
Flusso luminoso	3.000 lm	Consumo energetico	20 W	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Corrente lampada (Max)	350 mA	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Corrente lampada (Min)	150 mA	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s	
Uniformità del colore	<6	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Fattore di potenza (frazione)	0.92	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Tensione (Nom)	80-130 V	
		LED alternative to fluorescent lamp power	35 W	
		Corrente di spunto di alimentazione	-	
		N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-	
		N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-	

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	HF

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si - Verifica la compatibilità dei reattori
-------------	---

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,196 kg

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Numero di registrazione EPREL	1384138
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
Nome completo prodotto	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
Full EOC	871869674337900
Descrizione codice locale	MLT535840
Codice d'ordine	74337900
Codice materiale (12NC)	929001391402
Codice locale	MLT535840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696743379
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696743386


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Durata





LifetimeVsTc



FailureRate


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

