

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG



MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K,
1000 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K,
1000 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap,
Kunststoff, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Referenz für Lichtstrommessung	
Sockel	G13 Rotatable end-cap	Garantiedauer	Sphere
Nennlebensdauer	75.000 Stunde(n)		5 Jahre
Schaltzyklus	50.000	Lichttechnische Daten	
Beleuchtungstechnologie	LEDtube	Farbcode	830 [CCT of 3000K]

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Lichtstrom	1.000 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	125 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	20000-120000 Hz
Eingangsfrequenz	20000-120000 Hz
Systemleistung	8 W
Lampenstrom (max.)	500 mA
Lampenstrom (min.)	150 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	20-50 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	18W TL-D
Einschaltstrom am Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	600 mm
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	0,100 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat ENEC Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1597256
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C

Anwendungsbedingungen


Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
Gesamt-Produktcode	871951446640100
Bestellcode	8719514466401
Material-Nr. (12NC)	929001393132
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514466401
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8719514466418



MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Lebensdauer




LifetimeVsTc




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8



Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

