

CorePro tubo LED EM/230V T8



CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	2.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111 lm/W
Consistencia del color	<6

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Corriente de irrupción en la red eléctrica	5.9

CorePro tubo LED EM/230V T8

N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	64
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	80
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	26
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	103
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	128
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	42
Compatibilidad con balastos	EM/red

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	60 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	0,220 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
--------------------------------	---

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	1827692
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
Nombre completo del producto	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
Full EOC	871869680613500
Código de pedido	80613500
Código 12NC	929001874902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696806135
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696806142


Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

CorePro tubo LED EM/230V T8


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8



Life Expectancy Diagram


CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

