



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

CorePro, LED, P45, Non, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux	
Culot	E27	470 lm	
Durée de vie nominale	15.000 h	Désignation de la couleur	
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Blanc chaud (WW)	
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	
Référence de mesure de flux	Sphere	2700 K	
Garantie	2 ans	Efficacité lumineuse (nominale)	
Données techniques de l'éclairage		109,00 lm/W	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Cohérence des couleurs	
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	<6	
		Indice de rendu de couleur (IRC)	
		80	
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
		70 %	
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
		RG1	
		Fonctionnement et électricité	
		Fréquence linéaire	
		50 to 60 Hz	

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,014 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387410

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Code EOC	871951434732800
Code de commande	8719514347328
Code 12NC	929001890592
Code de commande local	34732800
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347328
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347335


Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

