



Riflettori CorePro LEDspot



CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27, nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	
Attacco	E14	210 lm	
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Consumo energetico	2,8 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	23 mA
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Potenza equivalente	40 W
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Tempo di avvio (Nom)	0,1 s
Flusso luminoso	210 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,1 s
Intensità luminosa (Nom)	400 cd	Fattore di potenza (frazione)	0,5
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	75,00 lm/W	Temp. massima involucri (Nom)	57 °C
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

Riflettori CorePro LEDspot

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	R50
Peso netto (Pezzo)	0,054 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	397641
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Nome completo prodotto	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681175700
Descrizione codice locale	CLAR504082736
Codice d'ordine	81175700
Codice materiale (12NC)	929001891102
Codice locale	CLAR504082736
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696811757
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696811764

Disegno tecnico




Product	D	C
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D




Technical drawing of the LEDspot fixture showing top, side, and detail views. It includes dimensions and technical specifications.

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Riflettori CorePro LEDspot

