



CorePro LED-Spot-Reflektoren



CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	210 lm
Lichtstärke (Nom)	400 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	70.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	210 lm
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	3 W
Lampenstrom (Nom)	23 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,1 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.1 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	47 °C

CorePro LED-Spot-Reflektoren

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	R63
Nettogewicht (Stück)	0,094 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397643
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Gesamt-Produktcode	871869681179500
Bestellcode	8718696811795
Material-Nr. (12NC)	929001891302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696811795
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696811801

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram – CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D


CorePro LED-Spot-Reflektoren

Photometrische Daten




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

