



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Frequenza di ingresso	
Attacco	GU5.3	Consumo energetico	7 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	730 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	50 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,8
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	12 V
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Temperatura	
Flusso luminoso	621 lm	Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Intensità luminosa (Nom)	1.400 cd	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco (WH)	Dimmerabile	No
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88 lm/W	Forma lampadina	MR16
Uniformità del colore	<6	Peso netto (Pezzo)	0,034 kg
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	621 lm		
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	465222
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
----------------------	--


Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
Full EOC	871869681477200
Descrizione codice locale	CLAGU535083036
Codice d'ordine	81477200
Codice materiale (12NC)	929001904902
Codice locale	CLAGU535083036
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696814772
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696814789

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Durata



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

