



Tubo LED MASTER Rete T5



MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 26 W, 54W TL5
HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5
HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm,
RGO, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Durata nominale	60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso	3.900 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	26 W
Corrente lampada (Nom)	125 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.92
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL5 HO
Corrente di spunto di alimentazione	20
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	31
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-

Tubo LED MASTER Rete T5

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	50
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	Rete elettrica
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,215 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	26 kWh

Numero di registrazione EPREL	1476414
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Full EOC	871869681925800
Descrizione codice locale	MLT554865M
Codice d'ordine	81925800
Codice materiale (12NC)	929001908702
Codice locale	MLT554865M
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696819258
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696819265



Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm


Tubo LED MASTER Rete T5

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Durata




LifetimeVsTc




Life Expectancy Diagram

Tubo LED MASTER Rete T5


Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5



FailureRate

