



Tubo LED MASTER Rete T5



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, 49W TL5
HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 ore

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5
HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 ore, 138 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm,
RGO, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5
Durata nominale	60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso	3.600 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	26 W
Corrente lampada (Nom)	125 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.92
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49W TL5 HO
Corrente di spunto di alimentazione	20
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	31
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-

Tubo LED MASTER Rete T5

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	50
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	Rete elettrica
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T5
Peso netto (Pezzo)	0,285 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	26 kWh

Numero di registrazione EPREL	1476412
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869681929600
Descrizione codice locale	MLT549830M
Codice d'ordine	81929600
Codice materiale (12NC)	929001908802
Codice locale	MLT549830M
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696819296
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696819302


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

Tubo LED MASTER Rete T5

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5


Durata



LifetimeVsTc




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Life Expectancy Diagram

Tubo LED MASTER Rete T5


Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5



FailureRate

