



MASTER LEDtube EM/ Mains T8



MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 12.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT
Nominell livslängd	75 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LEDtube
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	2 100 lm

Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	168 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Effektförbrukning	12,5 W
Lampström (max)	63 mA
Lampström (min)	52 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Ingående ström vid nätspänning	8
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A –	90
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	115
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-drivdon med kompensationskondensator.	15
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A –	150
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A 190 – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A 25 – EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	EM/nätspänning

Temperatur

T-Case max. (nom)	50 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	1 200 mm

Lampform	T8
Nettovikt (styck)	0,230 kg


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	C
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat ENEC-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	1206967
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,2
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8
Full EOC	871869959237000
Beskrivning av lokal kod	8297247
Beställningsnummer	929001922702
Materialnummer (12NC)	929001922702
Lokal kod	8297247
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699592370
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699592387


Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

MASTER LEDtube EM/Mains T8


Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

