

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

F A↑G

LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i baniek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	827 [CCT of 2700K]
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	104 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,5 W
Lamp Current (Nom)	45 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	57 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Całkowita długość	90 mm

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem


Całkowita szerokość	25 mm
Całkowita wysokość	90 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	90 x 25 x 90 mm
Kształt bańki	T25
Waga netto (szt.)	0,012 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	374880
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4
Pełna nazwa produktu	LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4
Full EOC	871869978335802
Kod zamówienia	78335802
Materiał Nr (12NC)	929001956728
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699783358
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8719514386556

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4	25 mm	90 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4


Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W T25L E14 CL ND RF SRT4

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.