

**PHILIPS****Lighting**

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

### Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Culot	E27		
Durée de vie nominale	15.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20.000		
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h		
Type de lampe	LED		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	7 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Courant lampe (nom.)	60 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W	Puissance équivalente	60 W
Cohérence des couleurs	<6	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Facteur de puissance (fraction)	0,51
		Tension (nom.)	220-240 V
Température		Température maximale du produit (nom.)	
		45 °C	

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G120
Poids net (pièce)	0,100 kg

### Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825196
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


### Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

### Données du produit


Nom du produit de la commande	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4
Nom de produit complet	Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4
Code EOC	871869964817600
Code de commande	8718699648176
Code 12NC	929002025201
Code de commande local	64817600
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699648176
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699648183

### Schéma dimensionnel




Product	D	C
Classique LED 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

### Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

## Durée de vie



LEDBulb Classic E27 G120 7-60W 806lm 2700K

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

