



# Bombillas LED CorePro Glass

## CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

| Información general                        |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                         | E27                |
| Vida útil nominal                          | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                 | 20.000             |
| Lighting Technology                        | LED                |
| Referencia de medición de flujo            | Sphere             |
| Datos técnicos de la luz                   |                    |
| Código de color                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Ángulo de haz (nom.)                       | 300 °              |
| Flujo luminoso                             | 1.055 lm           |
| Designación de color                       | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 2700 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 124,00 lm/W        |
| Consistencia del color                     | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)    | 70 %               |


| Photobiological safety according to EN 62471      | RG1         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Operativos y eléctricos                           |             |
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 8,5 W       |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 70 mA       |
| Equivalente de potencia                           | 75 W        |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0,5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.52        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                       |             |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 50 °C       |

## Bombillas LED CorePro Glass

| Controles y regulación               |          |
|--------------------------------------|----------|
| Regulable                            | No       |
| Mecánicos y de carcasa               |          |
| Acabado de la bombilla               | Mate     |
| Forma de la bombilla                 | A60      |
| Peso neto (pieza)                    | 0,030 kg |
| Aprobación y aplicación              |          |
| Clase de eficiencia energética       | E        |
| Consumo energético kWh/1000 h        | 9 kWh    |
| Número de registro EPREL             | 387425   |
| Marca CE                             | Sí       |
| Conforme con EU RoHS                 | Sí       |
| EyeComfort                           | Sí       |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 1        |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4      |


|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Condiciones de aplicación</b>           |                                             |
| se puede utilizar en luminarias cerradas   | No                                          |
| <b>Datos de producto</b>                   |                                             |
| Nombre de producto del pedido              | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60<br>827FR G |
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60<br>827FR G |
| Full EOC                                   | 871951436126300                             |
| Código de pedido                           | 36126300                                    |
| Código 12NC                                | 929002025702                                |
| Cantidad por paquete                       | 1                                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514361263                               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                          |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514361270                               |

## Plano de dimensiones




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G | 60 mm | 104 mm |

### Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G


# Bombillas LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

