



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales			
Culot	E27	Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Durée de vie nominale	15.000 h	Flux lumineux	1.055 lm
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Type de lampe	LEDbulb	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W
Garantie	2 ans	Cohérence des couleurs	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	827 [CCT of 2700K]		

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387425
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G
Code EOC	871951436126300
Code de commande	8719514361263
Code 12NC	929002025702
Code de commande local	36126300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514361263
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514361270


Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

