





Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W


Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Tension (nom.)	230 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387432
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui


Valeur de scintillement (PstLM)	1	
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	
Conditions d'application		
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No	
Données du produit		
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60	
	840 FRG	
Nom de produit complet	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60	
	840 FRG	
Code EOC	871951437755400	
Code de commande	37755400	
Code 12NC	929002026592	
Numérateur - Quantité par kit	1	
Code EAN – Produit/Boîte	8719514377554	
Conditionnement par carton	10	
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514377561	

Schéma dimensionnel




Product	D	С
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Données photométriques








Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Données photométriques




Calculus Photographics 4.5 Philips Lighting SLV. Page: 17

General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Durée de vie





Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.