



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

CorePro, LED, P45, No, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °

Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.55
Tensione (Nom)	220-240 V

### Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
-------------------------------	-------

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg

### Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825190
Marchio CE	Si

Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


### Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Full EOC	871951434768700
Descrizione codice locale	INCALUS60G2
Codice d'ordine	34768700
Codice materiale (12NC)	929002029292
Codice locale	INCALUS60G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347687
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347694


## Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


## Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG



Life Expectancy Diagram

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

