



# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

### Datos del producto


| Información general                        |                    | Índice de reproducción cromática (IRC)            |             |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Base del casquillo                         | E27                | LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)           | 80          |
| Vida útil nominal                          | 15.000 hora(s)     | Photobiological safety according to EN 62471      | 70 %        |
| Ciclo de encendido/apagado                 | 20.000             |                                                   | RG1         |
| Lighting Technology                        | LED                | Operativos y eléctricos                           |             |
| Referencia de medición de flujo            | Sphere             | Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
|                                            |                    | Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
|                                            |                    | Consumo de energía                                | 6,5 W       |
|                                            |                    | Corriente de lámpara (nom.)                       | 50 mA       |
|                                            |                    | Equivalente de potencia                           | 60 W        |
|                                            |                    | Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
|                                            |                    | Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0,5 s       |
|                                            |                    | Factor de potencia (fracción)                     | 0.55        |
| Datos técnicos de la luz                   |                    |                                                   |             |
| Código de color                            | 840 [CCT of 4000K] |                                                   |             |
| Flujo luminoso                             | 806 lm             |                                                   |             |
| Designación de color                       | Blanco frío (CW)   |                                                   |             |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K             |                                                   |             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 124,00 lm/W        |                                                   |             |
| Consistencia del color                     | <6                 |                                                   |             |

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Voltaje (nom.)                 | 220-240 V |
| Temperatura                    |           |
| Temperatura máxima (nom.)      | 55 °C     |
| Controles y regulación         |           |
| Regulable                      | No        |
| Mecánicos y de carcasa         |           |
| Acabado de la bombilla         | Mate      |
| Forma de la bombilla           | P45       |
| Peso neto (pieza)              | 0,014 kg  |
| Aprobación y aplicación        |           |
| Clase de eficiencia energética | E         |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 7 kWh     |
| Número de registro EPREL       | 1825193   |
| Marca CE                       | Sí        |
| Conforme con EU RoHS           | Sí        |
| EyeComfort                     | Sí        |


|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Valor de parpadeo (PstLM)                  | 1                                        |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM)       | 0,9                                      |
| Condiciones de aplicación                  |                                          |
| se puede utilizar en luminarias cerradas   | No                                       |
| Datos de producto                          |                                          |
| Nombre de producto del pedido              | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG |
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG |
| Full EOC                                   | 871951434770000                          |
| Código de pedido                           | 34770000                                 |
| Código 12NC                                | 929002029392                             |
| Cantidad por paquete                       | 1                                        |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514347700                            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10                                       |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514347717                            |

Plano de dimensiones




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 45 mm | 78 mm |

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG


# Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG



Life Expectancy Diagram

