




CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	2.452 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	144,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	17 W
Lampenstrom (Nom)	140 mA
Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A67
Nettogewicht (Stück)	0,040 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374867
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Gesamt-Produktcode	871951434744100
Bestellcode	8719514347441
Material-Nr. (12NC)	929002055092
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347441
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347458

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG


CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG



Life Expectancy Diagram

