



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

CorePro, LED, A67, Non, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	2.452 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17 W
Courant lampe (nom.)	140 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A67
Poids net (pièce)	0,040 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374867
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Code EOC	871951434744100
Code de commande	8719514347441
Code 12NC	929002055092
Code de commande local	34744100
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347441
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347458



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm


Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG



Life Expectancy Diagram

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

