



Spot LED CorePro MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

CorePro, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs,
GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie,
les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène.
L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de
réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	GU10	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Durée de vie nominale	15.000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Consommation électrique	3 W
Garantie	2 ans	Courant lampe (nom.)	22 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	35 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Flux lumineux	240 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.55
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd	Tension (nom.)	220-240 V
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Température	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Spot LED CorePro MV

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,048 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391906
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C



Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Nom de produit complet	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Code EOC	871869673022500
Code de commande	8718696730225
Code 12NC	929002065602
Code de commande local	73022500
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696730225
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696730232

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM


Spot LED CorePro MV

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

