



MASTER LEDspot 230V



MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hora(s)

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 hora(s), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Periodo de garantía	5 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	575 lm
Intensidad luminosa (nom.)	950 cd


Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	575 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,2 W

MASTER LEDspot 230V

Corriente de lámpara (nom.)	33 mA
Equivalente de potencia	80 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.88
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16
Peso neto (pieza)	0,038 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	387456
Marca CE	Sí

Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
Nombre completo del producto	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
Full EOC	871869966271400
Código de pedido	66271400
Código 12NC	929002065902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699662714
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718699662721


Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	56 mm

MASTER LEDspot 230V


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D



25K LED

MASTER LEDspot 230V

