



A
F
G

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GU10	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	25.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	92,00 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	575 lm
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	575 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Intensité lumineuse (nom.)	950 cd	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	6,2 W
		Courant lampe (nom.)	33 mA

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Puissance équivalente	80 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,88
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	75 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,038 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387456
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
Code EOC	871869966271400
Code de commande	8718699662714
Code 12NC	929002065902
Code de commande local	66271400
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699662714
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699662721


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	56 mm

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D



25K LED

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM



© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, février 16 - Les données sont sujettes à changement