



CorePro LEDspot 12V



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU4
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	184 lm
Intensidad luminosa (nom.)	400 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	184 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Operativos y eléctricos	
Line Frequency	- Hz
Frecuencia de entrada	- Hz
Consumo de energía	2,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	340 mA
Equivalente de potencia	20 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,6
Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	MR11

CorePro LEDspot 12V

Peso neto (pieza)	0,018 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	391909
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Nombre completo del producto	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869965948600
Código de pedido	65948600
Código 12NC	929002066402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699659486
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718699659493

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot 12V


Datos fotométricos




© Philips Lighting B.V. 2024. All rights reserved.

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

