



CorePro LEDspot 230V



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	GU10
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	230 lm
Intensidad luminosa (nom.)	500 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	230 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3 W
Corriente de lámpara (nom.)	22 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.55
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C


CorePro LEDspot 230V

Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	PAR16
Peso neto (pieza)	0,048 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	391910
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Nombre completo del producto	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300
Código de pedido	72135300
Código 12NC	929002068202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696721353
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696721360


Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

