



MasterConnect LEDspot GU10



MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Siamo lieti di presentare le lampade a LED MasterConnect, lampade a LED retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le lampade a LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per usufruire di ulteriori caratteristiche, come controllo remoto o dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni di illuminazione a un nuovo livello.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	GU10	Uniformità del colore	<4
Durata nominale	25.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Ciclo di commutazione on/off	50.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	345 lm
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Valore di tremolio (PstLM)	0,5
		Effetto stroboscopico	0,1
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	345 lm	Consumo energetico	4,7 W
Intensità luminosa (Nom)	500 cd	Corrente lampada (Nom)	27 mA
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73 lm/W	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		
Temperatura del colore correlata	4000 K		

MasterConnect LEDspot GU10

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	2.2
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	333
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	533
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	Rete elettrica

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	85 °C
-------------------------------	-------


Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Wireless Dim
-------------	--------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	100 mm
Forma lampadina	PAR16

Disegno tecnico



Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	SI
Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	387345
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI



Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Nome completo prodotto	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Full EOC	871869969396100
Descrizione codice locale	MLGU10CON50940
Codice d'ordine	69396100
Codice materiale (12NC)	929002253902
Codice locale	MLGU10CON50940
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0.052 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699693961
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699693978

Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm


MasterConnect LEDspot GU10

Fotometrie



Accent Lighting Spots - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Light Distribution Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

MasterConnect LEDspot GU10

