

PHILIPS

Lighting



MasterConnect LEDspot GU10

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Vă prezentăm lămpile LED MasterConnect - lămpile LED inteligente pentru modernizare retrofit care vă oferă o modalitate ușoară și fără probleme de trecere la iluminatul conectat. Configurați pur și simplu cu o aplicație intuitivă, lămpile LED MasterConnect pot fi programate pentru a maximiza economiile de energie, oferind în același timp lumină wireless și automatizată pentru confortul și conveniența dumneavoastră. Mai mult, este complet scalabil și actualizabil. Dacă doriți să vă bucurați de alte beneficii, cum ar fi telecomanda sau tablou de bord de gestionare, puteți pur și simplu să păstrați lămpile instalate în prezent și să adăugați un gateway pentru a experimenta toate avantajele unui sistem de control bazat pe cloud. Nu există o modalitate mai bună de a duce soluțiile de iluminare la nivelul următor.

Catalog de date

Informații generale		Consistență culori	
Baza elementului de fixare	GU10		<4
Durată de viață nominală	25.000 ore	Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Ciclu de comutare	50.000	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Flux luminos în con de 90° (nominal)	345 lm
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone	Valoare pălpăire (PstLM)	0,5
Date tehnice lumină		Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,1
Cod culoare	940 [CCT of 4000K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°	Funcționare și sistem electric	
Flux luminos	345 lm	Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Intensitate luminoasă (nom.)	500 cd	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Consum de curent	4,7 W
Randament luminos (nominal) (nom.)	73 lm/W	Curent lămpă (nom.)	27 mA
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Timp de pornire (nom.)	0,5 s

MasterConnect LEDspot GU10

Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (frac ie)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Curent de pornire la re ea	2.2
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – Re ea	333
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM - fără condensator de compensare.	
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 10 A – balast EM - cu condensator de compensare.	
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – Re ea	533
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM - fără condensator de compensare.	
Nr. max. de lămpi pe MCB tip B de 16 A – balast EM - cu condensator de compensare.	
Compatibilitate cu balasturile	Re ea de alimentare

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Dim wireless
------------------------------------	--------------

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	PAR16


Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387345
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Numele complet al produsului	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Full EOC	871869969396100
Cod de comandă	69396100
Număr material (12NC)	929002253902
Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,052 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699693961
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718699693978



Cote



Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm


MasterConnect LEDspot GU10

Date fotometrice



Accent Lighting Spots - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Light Distribution Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Durăta de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

MasterConnect LEDspot GU10

