

PHILIPS

Lighting



MasterConnect LEDspot GU10



MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Size bağı aydınlatmaya geçiş için kolay ve sorunsuz bir yol sunan akıllı retrofit LED lambalar olan MasterConnect LED lambalar ile tanışın. Sezgisel bir uygulamayla basitçe kurulan MasterConnect LED lambalar, enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için programlanabilir ve aynı zamanda konforunuz ve rahatlığınız için kablosuz ve otomatikleştirilmiş ışık sağlar. Dahası, tamamen ölçeklenebilir ve yükseltilebilir. Uzaktan kumanda veya yönetim panosu gibi diğer avantajlardan yararlanmak istiyorsanız, mevcut kurulu lambaları kullanmaya devam edebilir ve bulut tabanlı bir sistemin tüm avantajlarından yararlanmak için bir ağ geçidi ekleyebilirsiniz. Aydınlatma çözümlerini bir sonraki seviyeye taşımanın daha iyi bir yolu yok.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	940 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	345 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	500 cd
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	73 lm/W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K

Renk Tutarlılığı	<4
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	345 lm
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	0,5
titreme değeri	
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,1
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,7 W
Lamba Akımı (Nom)	27 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

MasterConnect LEDspot GU10

%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V
Şebekede ani akım	2.2
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke)	333
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke)	533
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	Şebeke

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Kablosuz dim etme
----------------	-------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	100 mm

Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Kayıt Numarası	387345
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Tam ürün adı	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Tam ürün kodu	871869969396100
Sipariş kodu	69396100
Malzeme No. (12NC)	929002253902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,052 kg
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699693961
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718699693978

Boyutlu çizim




Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




Accent Lighting Spots - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Light Distribution Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

MasterConnect LEDspot GU10

