



# Luz empotrable externa fina DL252

## DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk

Luz empotrable externa fina DL252, 18 W, 1300 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

### Datos del producto


| Información general                           |                   | Operación y aspectos eléctricos               |                                 |
|---|-------------------|---|---------------------------------|
| Fuente de luz reemplazable                    | No                | Voltaje de entrada                            | 110 a 240 V                     |
| Cantidad de unidades de equipos               | 1 unidad          | Frecuencia de línea                           | 50 or 60 Hz                     |
| Controlador incluido                          | Sí                | Frecuencia de entrada                         | 50 o 60 Hz                      |
| Ciclo del interruptor                         | 12.500            | Corriente de irrupción                        | 44 A                            |
| Lighting Technology                           | LED               | Tiempo de irrupción                           | 0,13 ms                         |
| Periodo de garantía                           | 1 años            | Consumo de energía                            | 18 W                            |
| Información técnica sobre la luz              |                   | Factor de potencia (fracción)                 | 0.5                             |
| Flujo luminoso                                | 1.300 lm          | Conexión                                      | Unidad de conexiones de 2 polos |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 3000 K            | Cable   | Cable de 0,2 m sin enchufe      |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 72,00 lm/W        | Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)  | 34                              |
| Índice de producción de color (IRC)           | 80                | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No                              |
| Color de la fuente de luz                     | 830 blanco cálido | Clase de protección IEC                       | Clase de seguridad II           |
| Tipo óptico                                   | Haz de luz ancho  | Controles y atenuación                        |                                 |
| Ampliación del haz de luz de la luminaria     | 110°              | Regulable                                     | No                              |

## Luz empotrable externa fina DL252

|  |   |
|--|---|
| Controlador/unidad de potencia/<br>transformador | Unidad de fuente de alimentación<br>(encendido/apagado) |
| Salida lumínica constante                        | No  |
| <b>Mecánica y carcasa</b>                        |   |
| Material de la carcasa                           | Metal   |
| Material del reflector                           | -   |
| Material óptico                                  | Poliestireno  |
| Material de cubierta/lente óptico                | Polipropileno   |
| Material de fijación                             | Acero   |
| Color de la carcasa                              | Blanco  |
| Acabado de cubierta/lente óptico                 | Mate  |
| Longitud total                                   | 220 mm  |
| Ancho total                                      | 220 mm  |
| Altura total                                     | 20 mm   |
| Diámetro total                                   | 220 mm  |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad)         | 20 x 220 x 220 mm                                       |
|  | 0,388 kg  |
| Código de protección de ingreso                  | IP20 [Protección para los dedos]                        |
| Código de protección de impacto mec.             | IK01 [0.15 J]   |
| Peso neto (pieza)                                | 0,400 kg  |
| <b>Aprobación y aplicación</b>                   |   |
| Prueba de resplandor del cable                   | Temperatura de 650 °C, duración de 30 s                 |
| Marca de inflamabilidad                          | Para montaje en superficies normalmente inflamables     |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE           | Sí  |
|  | 2 años  |
| EyeComfort                                       | Sí  |



|  |   |
|--|---|
| Rango de temperatura ambiente                                    | -20 a +40 °C                                |
| <b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>               |   |
| Tolerancia del flujo luminoso                                    | +10%/-15%                                   |
| Cromaticidad inicial   | (0.440, 0.403) <6                           |
| Tolerancia del consumo de energía                                | +10%/-20%                                   |
| <b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b> |   |
| Tasa de falla del controlador a 5.000 h                          | 0,05 %                                      |
| Vida útil media L70B50   | 25.000 hora(s)                              |
| <b>Información del producto</b>                                  |   |
| Nombre del producto del pedido                                   | DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV<br>1pk |
| Nombre del producto completo                                     | DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV<br>1pk |
| Full EOC   | 871869973422000                             |
| Descripción de código local                                      | DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV<br>1pk |
| Código del pedido  | 929002322201                                |
| N.º de material (12NC)   | 929002322201                                |
| Código local   | 929002322201                                |
| Numerador: cantidad por paquete                                  | 1   |
| EAN/UPC: producto/caja   | 8718699734220                               |
| Numerador: paquetes por caja externa                             | 12  |
| EAN/UPC - Caja   | 8718699734237                               |

### Plano de dimensiones




# Luz empotrable externa fina DL252

## Datos fotométricos



## Lifetime



L70B-50 25K-LED

