

Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WW

Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Ángulo de haz de luz de 110°, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Ciclo del interruptor	12.500
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2.000 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83,00 lm/W
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 110°
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	110 a 240 V

Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de irrupción	14,9 A
Tiempo de irrupción	0,5 ms
Consumo de energía	24 W
Factor de potencia (fracción)	0.5
Conexión	Cables y guías flotantes

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

Luz empotrable externa fina DL252

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Poliestireno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	300 mm
Ancho total	300 mm
Altura total	20 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 300 x 300 mm
	0,673 kg

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
	2 años
EyeComfort	Sí
Periodo de garantía	1 años
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	(0.3130 , , 0.3370) 6 SDCM
----------------------	----------------------------

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,015 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)


Condiciones de aplicación

Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
---	-----------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Full EOC	871869974885200
Descripción de código local	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Código del pedido	929002346501
N.º de material (12NC)	929002346501
Código local	929002346501
Peso neto (pieza)	0,761 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718699748852
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718699748869

Plano de dimensiones



Luz empotrable externa fina DL252

Datos fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

Vida útil



L70B-50 25K-LED

