



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Données du produit

Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	G5		<6
Durée de vie nominale	60 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	20K to 140K Hz
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Fréquence d'entrée	20 K à 140 K Hz
Flux lumineux	3 900 lm	Consommation électrique	26 W
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Courant lampe (max.)	420 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Courant lampe (min.)	150 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	150 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,9

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tension (nom.)	60-120 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	49 W
Courant d'appel sur secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	HF

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui – Vérifier la compatibilité du ballast
------------------------------------	--

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1 500 mm

Forme de la lampe	T5
Poids net (pièce)	0,196 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1384145
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Nom de produit complet	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Code EOC	871869974961300
Code de commande	74961300
Code 12NC	929002352502
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699749613
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699749620


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE



LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED


Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Life Expectancy Diagram



LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

