



Classic filament LEDbulbs

LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Classic filament LEDbulbs

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza complessiva	140 mm
Larghezza complessiva	95 mm
Altezza complessiva	140 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	140 x 95 x 140 mm
Forma lampadina	G93
Peso netto (Pezzo)	0,070 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825124
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Nome completo prodotto	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976469200
Descrizione codice locale	INCAGL60
Codice d'ordine	76469200
Codice materiale (12NC)	929002370801
Codice locale	INCAGL60
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699764692
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699764708

Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4


Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

