



Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27	Flusso luminoso	2.000 lm
Durata nominale	15.000 ore	Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	153,00 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Uniformità del colore	<6
Periodo di garanzia	2 anni	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Dati tecnici di illuminazione		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Angolo del fascio (Nom)	300 °		

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	120 mA
Potenza equivalente	120 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A67
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	374902
Marchio CE	Si

Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Full EOC	871951434653600
Descrizione codice locale	INCALED120G2
Codice d'ordine	34653600
Codice materiale (12NC)	929002371802
Codice locale	INCALED120G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346536
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346543


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

