



# Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	2.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)

Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	153,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W

## Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Corrente lampada (Nom)	120 mA
Potenza equivalente	120 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

### Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	60 °C
-------------------------------	-------

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A67
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg

### Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	374903
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


### Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434655000
Descrizione codice locale	INCALED120840G2
Codice d'ordine	34655000
Codice materiale (12NC)	929002371902
Codice locale	INCALED120840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346550
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346567



## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm


# Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

## Fotometrie





General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Durata



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

