



# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date


| Informații generale                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Baza elementului de fixare             | E27                |
| Durată de viață nominală               | 15.000 ore         |
| Ciclu de comutare                      | 20.000             |
| Durată de viață nominală (ore)         | 15.000 ore         |
| Lighting Technology                    | LED                |
| Referință de măsurare a fluxului       | Sphere             |
| În conformitate cu RoHS                | Da                 |
| Date tehnice lumină                    |                    |
| Cod culoare                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Cod culoare                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux luminos                           | 2.000 lm           |
| Denumirea culorii                      | Alb cald (WW)      |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 2700 K             |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 153,00 lm/W        |
| Consistență culori                     | <6                 |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 80                 |

| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Valoare pălpăire (PstLM)                                                                         | 1                      |
| Valoare efect stroboscopic (SVM)                                                                 | 0,4                    |
| Photobiological safety according to EN 62471                                                     | RG1                    |
| Funcționare și sistem electric                                                                   |                        |
| Frecvență linie                                                                                  | 50 to 60 Hz            |
| Frecvență de intrare                                                                             | De la 50 până la 60 Hz |
| Consum de curent                                                                                 | 13 W                   |
| Curent lampă (nom.)                                                                              | 120 mA                 |
| Echivalent putere                                                                                | 120 W                  |
| Timp de pornire (nom.)                                                                           | 0,5 s                  |
| Timp de încălzire până la 60% lumină                                                             | 0,5 s                  |
| Factor de putere (fracție)                                                                       | 0.51                   |
| Tensiune (nom.)                                                                                  | 220-240 V              |


## Becuri LEDbulbs clasice cu filament

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Temperatură</b>                                           |                 |
| Maximum T-case (nom.)                                        | 55 °C           |
| <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |                 |
| Cu reglarea intensității luminoase                           | Nu              |
| <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                             |                 |
| Finisaj bec                                                  | Mat             |
| Material bec                                                 | Sticlă          |
| Formă bec                                                    | G120 [G 120 mm] |
| <b>Aprobare și aplicație</b>                                 |                 |
| Clasă de eficiență energetică                                | D               |
| Consum de energie kWh/1000 h                                 | 13 kWh          |
| Număr de înregistrare EPREL                                  | 374860          |
| EyeComfort                                                   | Da              |

## Cote




## Date fotometrice



General uniform lighting - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Inovații LED                         | EyeComfort                            |
| <b>Date despre produs</b>            |                                       |
| Nume comandă produs                  | LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 |
| Numele complet al produsului         | LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 |
| Full EOC                             | 871869976481400                       |
| Cod de comandă                       | 76481400                              |
| Număr material (12NC)                | 929002372101                          |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                     |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718699764814                         |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 4                                     |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718699764821                         |


| Product                               | D      | C      |
|---------------------------------------|--------|--------|
| LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 | 124 mm | 177 mm |



Spectral Power Distribution Colour - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

