



Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	2.452 lm

Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Consumo energetico	17,5 W
Corrente lampada (Nom)	150 mA
Potenza equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A67
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	374905
Marchio CE	Sì

Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
Full EOC	871951434661100
Descrizione codice locale	INCALED150G2
Codice d'ordine	34661100
Codice materiale (12NC)	929002372602
Codice locale	INCALED150G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346611
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346628


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

