



Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień światlny

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	E27	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	140,00 lm/W
Cykl Przetaczania	20 000	Jednorodność barw	<6
Lighting Technology	LEDBulb	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Okres gwarancji	2 lata	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Strumień Światlny	2 452 lm	Zużycie energii	17,5 W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Lamp Current (Nom)	150 mA
		Równoważna moc w watach	150 W

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A67
Waga netto (szt.)	0,040 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	18 kWh
Numer rejestracji EPREL	374906
Znak CE	Tak

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434663500
Kod zamówienia	34663500
Materiał Nr (12NC)	929002372702
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514346635
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514346642



Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm


Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

